



Mazza antirimbalo con tasselli in nylon manico Superglas, Ø Testa della mazza: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	754800 40
GTIN	7610733087105
Classe articolo	73B

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all'usura (medio-duri).

Con manico quasi infrangibile in fibra di vetro SUPERGLAS, impugnatura in plastica nera.

Antirimbalo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell'impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	355 mm
Materiale manico	Fibra di vetro
Peso	0,755 kg
Ø Testa della mazza	40 mm
Materiale corpo	Acciaio
Lunghezza manico	315 mm
Lunghezza testa con tasselli	110 mm

Serie	PB 303
Materiale inserto	Nylon bianco
Antirimbalzo	sì
Tipo di prodotto	Martello

Accessori

Inserto di ricambio in nylonpiatto Ø Testa della mazza 40 mm	754720 40
Inserto di ricambio in nylonbombato Ø Testa della mazza 40 mm	754730 40