

Garant**Mazza antirimbalo con tasselli in nylon manico in noce americano, Ø Testa della mazza: 35 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	754750 35
GTIN	4045197912121
Classe articolo	71D

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all'usura (medio-duri). **Antirimbalo** grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell'impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.
Con manico in noce americano.

Uso:

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.

Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.

Lunghezza testa con tasselli: 105 mm

Lunghezza manico: 295 mm

Lunghezza complessiva: 330 mm

Peso: 0,466 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza testa con tasselli	105 mm
Ø Testa della mazza	35 mm
Peso	0,466 kg
Lunghezza manico	295 mm

Lunghezza complessiva

330 mm

Tipo di prodotto

Martello

AccessoriInserto di ricambio in nylonbombato Ø Testa della mazza
35 mm

754730 35

Inserto di ricambio in nylonpiatto Ø Testa della mazza 35
mm

754720 35

Manico per martelli in noce americano con cuneo Per Ø
testa 35 mm

754840 35