



## Bit di precisione per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, Impronta Torx®: TX15



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675295 TX15
GTIN	7610733211517
Classe articolo	63E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e "Anti-Cam-Out". Il rivestimento Nano è al contempo **codificazione cromatica** e **protezione antiruggine**.

#### Uso:

Per viti con impronta Torx®.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Impronta Torx®	TX15/200
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	Bit Precision
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit

