



Pinza universale al vanadio, es. cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701800 160
GTIN	4003773040729
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al cromo-vanadio. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. **Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinze in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Proprietà elettrostatiche	VDE 1000 V
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione