



Pinza universale, esecuzione cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701700 160
GTIN	4003773021902
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale per utensili, superfici di presa zigrinate. **Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	3,1 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	cromato
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione

