



Pinza regolabile Alligator® cromata, con manici, Lunghezza complessiva: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705700 300
GTIN	4003773042389
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Apertura per tubi	2.3/4 pollici
Apertura per esagono	60 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Denominazione originale prodotto	Alligator
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no

Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile