



## Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX, Modello: UNI-EX



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Classe articolo	08C

### Descrizione

**Esecuzione:**

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.

Lampada da lavoro a batteria a LED ATEX multifunzionale. Luce principale con interruttore a due intensità e faretto superiore.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Norma:**

Con certificazione ATEX per zona 0 e zona 20.

Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

**Fornitura:**

Inclusi cavo di carica e stazione di carica.

### Descrizione tecnica

Temperatura cromatica	6000 K
Corrente di illuminazione	200 lm

Corrente di illuminazione Livello 2	330 lm
Capacità batteria	2,8 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	3,2 V
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza complessiva	220 mm
Valore CRI	80
Grado di protezione IP	IP 65
Larghezza complessiva	70 mm
Autonomia Livello 2	3 h
Durata	7,5 h
Peso	420 g
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Altezza complessiva	39 mm
Denominazione originale prodotto	UNI-EX
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro