



## Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless", Impronta Torx®: TX15



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675496 TX15
GTIN	4013288111074
Classe articolo	63H

### Descrizione

**Esecuzione:**

Per l'alloggiamento in impugnature portainseriti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.  
Con zona di torsione per minori picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Acciaio legato inossidabile, tenace grazie all'indurimento sottovuoto a freddo.

**Uso:**

Per viti con impronta Torx®.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiale:**

Acciaio legato inossidabile.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	25 mm
Impronta Torx®	TX15
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	3867/1 TS TORX®
Materiale	Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto	Utensile bit

