

Scheda tecnica

Mahr

Set con calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 150



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 412718 150 |
| GTIN | 4045197925114 |
| Classe articolo | 43A |

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|----------------|
| Lettura | 0,0005 pollici |
| Norma | DIN 862 |
| Durata batterie | ca. 3 anni |
| Asta di profondità | sì |
| Taratura | A1 |
| Intervallo di misurazione | 0 - 150 mm |
| Asta di profondità | Ø 1,5 |
| Limite di errore | 0,03 mm |

Scheda tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Lettura | 0,01 mm |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Numero di batterie contenute | 3 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Metrologia | digitale |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/412718-150>