



Calibro a corsoio digitale TESA® TWIN-CAL IP67, set da 3 pezzi, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412787 150
GTIN	4067263132950
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata più di 12000 ore, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 ore. Modalità di misurazione ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia "Soft Touch".

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

3 x calibri a corsoio n. art. 412785 Dim. 150.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498916 Dim. SENDER.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Norma	A norma interna
Asta di profondità	Ø 1,5
Lettura	0,0005 pollici

Scheda tecnica

Lunghezza dei becchi	40 mm
Spegnimento automatico	sì
Lettura	0,01 mm
Commutazione in stand-by	sì
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Risoluzione	mm / pollici
Limite di errore	0,03 mm
Asta di profondità	sì
Durata batterie	12000 h
Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	11 mm
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/412787-150>