



Bit SIT, 1/4 pollice BiTorsion, Impronta SIT: SIT25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675570 SIT25
GTIN	4013288093967
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l'alloggiamento in raccordi n. art. 675000 – 675050.

Esecuzione **BiTorsion** con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalamme ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.

Uso:

Per viti ASSY®.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, **tenace**.

Lunghezza complessiva: 25 mm

Descrizione tecnica

Impronta SIT	SIT25
Lunghezza complessiva	25 mm
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Denominazione originale prodotto	864/1 BTZ SIT
Profilo di manovra	Giravite SIT
BiTorsion	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

