

**Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 2-27mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 657900 2-27   |
| GTIN            | 4018754034291 |
| Classe articolo | 63A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

**Materiale:**

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

$L$  = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Per:**

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

**Nota:**

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

**Descrizione tecnica**

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Altezza h                        | 17 mm                                            |
| Apertura                         | 27 mm                                            |
| Larghezza b                      | 42,5 mm                                          |
| Attacco                          | 14×18 mm                                         |
| Interasse S                      | 25 mm                                            |
| Materiale sostituibile           | Testa a innesto                                  |
| Utensile con funzione cricchetto | no                                               |
| Tipo di prodotto                 | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |