



## Lampada di lavoro a LED, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081415 3
GTIN	4260131238062
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lampade da lavoro a luminosità regolabile, potenti, durevoli e robuste con **albero flessibile** e **solida base magnetica**. Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V. LED ad alte prestazioni in alloggiamento in alluminio, bianco freddo ca. 5500 Kelvin. Ampio angolo di irradiazione (120°) con illuminazione uniforme.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso alimentatore da 250 V.

#### Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081418/081419.

### Descrizione tecnica

Ø Base magnetica	66 mm
Corrente di illuminazione	300 lm

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lampadine	LED
Peso	550 g
Tipo di fissaggio	Magnetfuß
Grado di protezione IP	IP 65
Potenza luminosa	2,5 W
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	5500 K
Angolo di riflessione	120 grado
Zona ATEX	Nessuna
Altezza complessiva	620 mm
Luce colorata	bianco freddo
Larghezza testa lampada	30 mm
Altezza testa lampada	15 mm
Profondità testa lampada	90 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

## Accessori

Supporto magnetico Ø Piastra di montaggio, superiore 95 mm	081419 95
Morsetto da tavolo Ø Piastra di montaggio, superiore 95 mm	081418 95