

Erdi**Cesoia manuale per lamiera acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 250mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	760100 250
GTIN	4010220000571
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione. In **acciaio legato**, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d'acciaio V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli dritti.

Norma:

Ähnlich **DIN 6438**

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	60 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Set di riparazione per cesoie per lamiera	760110
---	--------