



Set di punte elicoidali bit in borsa pieghevole 19 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676304
GTIN	4013288101570
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.

Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.

Contenuto:

Bit per punte elicoidali: n. art. 676302 cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Bit per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 2 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit per poligono interno Torx®: n. art. 675340 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (senza magnete)

Descrizione tecnica

Numero pezzi	19
Numero di punte	6

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale da taglio	HSS
Angolo di affilatura	118 grado
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit

Accessori

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675200 2/25
Punta elicoidale in HSS bit Ø Punta 4 mm	676302 4
Punta elicoidale in HSS bit Ø Punta 4,2 mm	676302 4,2
Punta elicoidale in HSS bit Ø Punta 5 mm	676302 5
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675200 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	675340 TX25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX40	675340 TX40
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	675340 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	675340 TX10
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675200 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	675340 TX20
Punta elicoidale in HSS bit Ø Punta 6 mm	676302 6
Punta elicoidale in HSS bit Ø Punta 8 mm	676302 8
Raccordo con magneti / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	675340 TX30
Punta elicoidale in HSS bit Ø Punta 3 mm	676302 3