

**Maschio in HSS bit, Per filettatura: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676307 M8
GTIN	4013288119131
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Utilizzo per tipo di foro: fino a 1xD in caso di foro di passaggio

Lunghezza complessiva: 40 mm

Lunghezza codolo: 14 mm

Passo: 1,25 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	40 mm
Passo	1,25 mm
Lunghezza codolo	14 mm
Per filettatura	M8
Codolo esagonale per bit	C 6,3
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado

Utilizzo per tipo di foro	fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare