

**Punta elicoidale per legno bit, Ø Punta: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676315 8
GTIN	9002696265306
Classe articolo	66B

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

**Vantaggi:**

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

**Uso:**

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.  
Per la foratura di fori precisi in legno duro, tenero e in pannelli.

**Descrizione tecnica**

Ø Punta	8 mm
Lunghezza elica	70 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Materiale da taglio	HSS
Tipo di prodotto	Punte elicoidali bit