

**Garant****Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: J0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	719770 J0
GTIN	4045197503893
Classe articolo	71B

**Descrizione****Esecuzione:**

Articolazione e impugnatura forgiate. Punta in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.

Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica.

**Con punte di precisione a innesto. Forma C – becchi diritti.**

**Vantaggi:**

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

**Uso:**

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Descrizione tecnica**

Ø Punta	0,9 mm
Per anelli interni di sicurezza di Ø	8 - 13 mm
Lunghezza complessiva	140 mm
Forma	C
Norma	DIN 5256 C
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello interno diritto
Forma delle ganasce	diritte

Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Materiale punta	Acciaio speciale
Superficie	nero
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza