

Garant**Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: J1****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 719770 J1 |
| GTIN | 4045197504005 |
| Classe articolo | 71B |

Descrizione**Esecuzione:**

Articolazione e impugnatura forgiate. Punta in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.

Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica.

Con punte di precisione a innesto. Forma C – becchi diritti.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Forma | C |
| Ø Punta | 1,25 mm |
| Per anelli interni di sicurezza di Ø | 12 - 25 mm |
| Lunghezza complessiva | 140 mm |
| Norma | DIN 5256 C |
| Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno diritto |
| Forma delle ganasce | diritte |

| | |
|---|-------------------------------|
| Impugnatura | rivestiti in plastica |
| Materiale | Acciaio speciale |
| Materiale punta | Acciaio speciale |
| Superficie | nero |
| Articolazione con molla di apertura incorporata | sì |
| Manico con leva di bloccaggio | no |
| Punte intercambiabili | no |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |