



Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 150cNm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 659945 150 |
| GTIN | 4045197514004 |
| Classe articolo | 62E |

Descrizione

Esecuzione:

Pratica impugnatura per trasmettere senza problemi le coppie impostate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco. Arresto contro manipolazioni indesiderate sull'estremità dell'impugnatura. Lama intercambiabile per l'alloggiamento di bit da 1/4 pollici in dotazione.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Tutte le lame intercambiabili Wiha (n. art. 659940 – 659946) possono essere inserite anche nel giraviti dinamometrico Holey n. art. 659945.

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Coppia massima | 150 cNm |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 5 cNm |
| Display | analogico |
| Precisione di misura della coppia | ±6 % |
| Attacchi per bit | D 6,3 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Campo di coppia | 30 - 150 cNm |
| Campo di coppia | 0,3 - 1,5 Nm |
| Principio di rilascio | Frizione meccanica |
| Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice |
| Feedback | "attivazione" |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Lunghezza complessiva L | 153 mm |
| Risoluzione | cNm |
| Risoluzione | Nm |
| Metodo di misura | Coppia |
| Peso | 300 g |
| Taratura | O1 |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Dati protocollabili | no |
| Metrologia | meccanico |
| Segnalazione dello sblocco | acusticamente |
| Segnalazione dello sblocco | tattile |
| Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessori

Lama intercambiabile TorquePozidriv Dimensione dell'impronta a croce 1

659941 1

| | |
|--|----------|
| Lama intercambiabile da 1/4 pollice | 659947 |
| Lama intercambiabile Torqueper viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 0 | 659940 0 |
| Lama intercambiabile Torqueper viti con impronta a croce Phillips Dimensione dell'impronta a croce 1 | 659940 1 |
| Lama intercambiabile TorquePozidriv Dimensione dell'impronta a croce 0 | 659941 0 |