



## Pinza di precisione per anelli di sicurezza con arresto di limitazione, Modello: A0



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719892 A0
GTIN	4003773061748
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punta in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.  
con arresto di limitazione regolabile.

Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con **molla di apertura incorporata. Forma A – becchi diritti.**

#### Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

#### Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
-----------------------	--------

Forma	A
Per anelli esterni di sicurezza di Ø	3 - 10 mm
Ø Punta	0,9 mm
Norma	DIN 5254 A
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno diritto
Forma delle ganasce	diritte
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	bonderizzata grigia
Con arresto di limitazione	sì
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza