

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	A16M SSKCR/L09
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	9 mm
Angolo di regolazione κ	75 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Sporgenza totale L_1	48 mm
Altezza di serraggio L_2	15,25 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500