

Garant

Portainseriti con bloccaggio a staffa, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 39
Inserto adatto	VN.. 1604..
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	12,5 mm
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Dimensione codolo	32 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Codice ISO portautensile	MVVNN 3225P16
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	45 mm
Misura inserto	16 mm
Staffa di fissaggio	259038 2
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500