

Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SCSCR/L 1616H09
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sottoplacchetta	269005 1
Lunghezza complessiva L	101 mm
Dimensione codolo	16 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500