

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 20
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 2525M12
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	27 mm
Sottopiacchetta	269005 6
Misura inserto	12 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 5
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Lunghezza complessiva L	151 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500