



Paio di guanti HyFlex® 11-619, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094262 10
GTIN	10076490481114
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

Serie HyFlex® 11-618 e 11-619. Guanto estremamente sottile ma robusto grazie alla tecnica di lavorazione **a 18 maglie**. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio di motori elettrici, impianti di climatizzazione, complesso di cavi. HyFlex® 11-619. Con rivestimento fino al polso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Colore: bianco

Descrizione tecnica

Peso	7,4 g
Sensibilità tattile	Ottima
Materiale rivestimento	PU

Misure guanti da lavoro	10
Protezione contro il calore	non disponibile
Presa da bagnati	moderata
Indossabilità	Ottima
Privi di DMF	no
Presa se sporchi d'olio	buona
privo di siliconi	no
Traspirazione	Ottima
Serie	HyFlex®
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
EN 388:2016	2121X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Campo di impiego	Precisione
Colore	bianco
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Tipo di prodotto	Guanti multiuso