

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-619, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094262 11
GTIN	10076490481107
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Serie HyFlex® 11-618 e 11-619. Guanto estremamente sottile ma robusto grazie alla tecnica di lavorazione **a 18 maglie**. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio di motori elettrici, impianti di climatizzazione, complesso di cavi. HyFlex® 11-619. Con rivestimento fino al polso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Colore: bianco

Descrizione tecnica

Peso	7,4 g
privo di siliconi	no
Misure guanti da lavoro	11

Indossabilità	Ottima
Presi da bagnati	moderata
Protezione contro il calore	non disponibile
Presi se sporchi d'olio	buona
Sensibilità tattile	Ottima
Privi di DMF	no
Materiale rivestimento	PU
Traspirazione	Ottima
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
EN 388:2016	2121X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Campo di impiego	Precisione
Colore	bianco
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Tipo di prodotto	Guanti multiuso