

**Garant****Carrelli da magazzino T3, Modello: T36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918520 T36
GTIN	4045197612106
Classe articolo	91T

**Descrizione****Esecuzione:**

1 piano di carico.

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Accessori speciali:**

Pannello forato n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

**Verniciatura:**

Argento **termovernicato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Norma	EN 1757-3
-------	-----------

Larghezza piano di carico	1000 mm
Modello	T36
Peso	34 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Portata	500 kg
Altezza del piano di carico	270 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Larghezza	1120 mm
Altezza	990 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	200 mm
Profondità	709 mm
Profondità piano di carico	700 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino

---

## Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP5	918580 SP5