

Garant**Tavoli mobili T7, Modello: T74****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918540 T74
GTIN	4045197611864
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

3 piani di carico.

Piano intermedio fissabile a 3 altezze. Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termovernicciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Larghezza	980 mm
Norma	EN 1757-3
Profondità	509 mm
Profondità piano di carico	500 mm
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Altezza piano di carico superiore	850 mm
Modello	T74
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza piano di carico	850 mm
Portata piano di carico centrale	80 kg
Portata massima	250 kg
Ø Ruota	125 mm
Altezza	1020 mm
Peso	45 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico centrale	522 mm
Portata piano di carico superiore	80 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Cassetto supplementare per tavoli mobili Modello 75	918556 75
Portablocco per tavoli mobili	918581
Ripiano supplementare per tavoli mobili T5 e T7 da avvitare Prof. piano di carico 500 mm	918570 500
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP2	918580 SP2