

**Garant**
**Mandrini per punte corte Forma AD, SK 50, Campo di serraggio: 1-16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Classe articolo	31B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.

Con foro per chip Balluff/RFID. Errore massimo di rotazione concentrica  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Sabbiata e rettificata.

- **Struttura sottile.**
- **passaggio mirato del lubrorefrigerante su utensili con LR.**
- **Coppie ottimali sull'utensile.**

**Fornitura:**

Inclusa **chiave di serraggio Torx®** con impugnatura a T, **per un accoppiamento di forza elevato.**

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Campo di serraggio	1 - 16 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220	TX25
Ø Esterno D	50 mm
Struttura	sottile
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Adattatore	SK 50

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte