

Garant
DN. G 110408, Tipo: HB7410-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250754 HB7410-1
GTIN	4045197937728
Classe articolo	21G

Descrizione

DN. G 110408 HB7410-1 Tipo: HB7410-1
 Rompitrucoli: TAM
 Tolleranza: G
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7410-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	Ti

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	TAM
Profondità di taglio a _p	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura