

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Modello: GG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215992 GG
GTIN	4045197938138
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Codice ISO Inserto: LOEU090408 TR-H

Modello: GG

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z : 0,13 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	LOEU090408 TR-H
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	GG
Avanzamento f_z	0,13 mm
Tipo	HB7710
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	330 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		