

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4 \text{ mm}$

Codice ISO Inserto: LOEU090408 TR-M

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z : 0,1 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z	0,1 mm
Codice ISO Inserto	LOEU090408 TR-M
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7515
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	limitatamente adatto	50 m/min	H
GG(G)	limitatamente adatto	275 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		