

 KOMET

**Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000, DGB-P, Ø Nominale D: 24mm**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239822 24
GTIN	
Classe articolo	27E

### Descrizione

**Esecuzione:**

Testine alesatrici a dentatura diritta, **completamente rettificate per accoppiamenti H7**. Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione micrometrica per compensare l'usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a  $5 \times D$ .

Nella geometria **ASG3000** con angolo d'imbocco a  $45^\circ$  e scanalatura supplementare per un'evacuazione dei trucioli predefinita lungo il tagliente. Per **fori ciechi e passanti**.

**Nota:**

- **Altre misure disponibili su richiesta.**
- **Per portautensili adatto vedi n. art. 239880 – 239940.**
- **I valori indicativi valgono per i fori passanti.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza tagliente $l_1$	6 mm
Ø Nominale D	24 mm
Avanzamento f in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/gir,
Lunghezza della testina l	20 mm
Numero taglienti Z	6

Per portautensili n. art. 239880 – 239940	22 – 26,99
Rivestimento	DGB-P
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco e passante
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Insero da taglio per alesatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
GGG	idoneo	180 m/min	K
a umido max.	idoneo		