



Sbavatore per fori con testa di sbavatura in HSS di Ø 20 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 839605 |
| GTIN | 7290005395406 |
| Classe articolo | 83G |

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura bimateriale con **gambo telescopico esagonale** e testa di sbavatura intercambiabile in HSS 90°, Ø 20 mm. Anche per fori **posti in profondità**.

Lunghezza complessiva: 170 - 240 mm

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Lunghezza complessiva | 170 - 240 mm |
| Esecuzione impugnatura | Manici in bimateriale |
| Materiale impugnatura | Plastica |
| Tipo di prodotto | Sbavatore |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Testa di sbavatura in HSS, 90° Ø Testa di sbavatura 30 mm | 839610 30 |
| Testa di sbavatura in HSS, 90° Ø Testa di sbavatura 12 mm | 839610 12 |
| Gambo telescopico per teste di sbavatura | 839620 |
| Testa di sbavatura in HSS, 90° Ø Testa di sbavatura 20 mm | 839610 20 |
| Testa di sbavatura per fori 90°, HSS con rivestimento TiN Ø Testa di sbavatura 20 mm | 839611 20 |