

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Altezza di serraggio L ₂	7,5 mm
Codice ISO portautensile	A08F SVLCR/L05
Inserto adatto	VC.. 0501..
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Misura inserto	5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	9,2 mm
Profondità utile T	3 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia max. 200 cNm	659905 200
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX5	675155 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per bit D 6,3 Coppia massima 200 cNm	659956 200