

**Lama di troncatura in acciaio, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w: 32/2,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Classe articolo	22B

**Descrizione****Uso:**

Solo unitamente all'inserto di troncatura n. art. 273010.

**Per:**

Portautensile n. art. 273896 – 273898 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

**Fornitura:**

Inclusa chiave per la sostituzione dell'inserto.

**Descrizione tecnica**

Larghezza b <sub>2</sub>	1,6 mm
Altezza h <sub>1</sub>	24,8 mm
Per Ø pezzo max.	100 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	32 mm
Larghezza gola w	2,2 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

