

## Cassone ribaltabile altezza d'ingombro ridotta, verniciato, Volume del cassone: 300l



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919955 300
GTIN	2050001937438
Classe articolo	94B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Contenitore ribaltabile **per materiali solidi** con **altezza d'ingombro ridotta** e angolo di ribaltamento vantaggioso. Possibilità di ribaltamento a qualsiasi altezza mediante paranco a fune.

La lamiera del cassone è dotata di profilo su tutti i bordi e un telaio di base robusto con tasche d'inforcamento. Un dispositivo di sicurezza impedisce lo scivolamento e rovesciamento involontari.

Dimensioni interne delle tasche d'inforcamento AxD = 200x60 mm.

#### Verniciatura:

A scelta **verniciato** blu luce RAL 5012, giallo-arancione RAL 2000, rosso fuoco RAL 3000, verde reseda RAL 6011, grigio topo RAL 7005.

### Descrizione tecnica

Peso	93 kg
Campo d'impiego	per materiali solidi
Volume delle vasche	300 l

Altezza	580 mm
Portata	750 kg
Lunghezza	1440 mm
Distanza sedi forche B	10 mm
Larghezza	680 mm
Altezza dei punti di carico	395 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tipo di prodotto	Cassoni ribaltabili

---

## Accessori

Set di ruote per contenitori ribaltabili e per trucioli,  
poliammide, 4 pz. Portata / ruota 450 kg

919970 450