



Set di portainseriti con bloccaggio a leva, sinistra, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255111 20
GTIN	4045197941893
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Insero adatto	CN.. 1204..
Lunghezza della testina L ₁	28 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Ricambi	259981 5
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di ricambi per portautensili Modello 5	259981 5
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 20/12 mm	250025 20/12
Portainseriti con bloccaggio a leva Dim. codolo / Misura inserto 20/12 mm	250019 20/12