



Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290238 16
GTIN	4030741290459
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

per il profilo zigrinato: RGE45° BL/BR15°

per \varnothing godrone d_1 : 15 mm

per larghezza godrone b: 4 mm

per \varnothing foro godrone d_2 : 8 mm

Campo di impiego: 3 - 50 mm

Bussola in HM, disco, vite: 299920 4

Descrizione tecnica

Codolo larghezza	16 mm
Campo di impiego	3 - 50 mm
per larghezza godrone b	4 mm
Codolo altezza	16 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 4

per \varnothing foro godrone d_2	8 mm
per \varnothing godrone d_1	15 mm
per il profilo zigrinato	RGE30° 2×AA
per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni