

**Garant**
**Portafrese con trascinatori frontali Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 30 corto, Mandrino di Ø d1: 22mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301013 22
GTIN	4045197944221
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con 4 fori per il lubrorefrigerante.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	19 mm
Ø Esterno D	48 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
$\varnothing$ Attacco $D_1$	22 mm
Adattatore	SK 30 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali