

Garant
Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 10mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302650 10
GTIN	4045197944696
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min⁻¹. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Ø Esterno D	35 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Attacco D ₁	10 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339

Forma	ADB
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 10 mm	309900 10
--	-----------