

**Garant****Mandrino portautensili Forma AD con foro per il lubrorefrigerante, BT 30 corto, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302593 6
GTIN	4045197944535
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Ø Esterno D	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Adattatore	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm	309900 6
---	----------