

Garant**Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di \varnothing d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302895 40
GTIN	4045197945020
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹. Forma ADB.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Mandrino di \varnothing d ₁	40 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
\varnothing Esterno D	70 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	40

Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese