

Garant**Portainseriti eco con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SCLCR/L 1616X09

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Set di viti per inserti: 269028 28

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Dimensione codolo	16 mm

Codice ISO portautensile	SCLCR/L 1616X09
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Set di viti per inserti	269028 28
Misura inserto	9 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500