

Garant
Mandrino a pinza ER nichelato, HSK-A 63 lungo, per Dim. pinza ER: 16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305394 16
GTIN	4045197945730
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Foro passante allargato (senza vite di regolazione).**
- **Superfici funzionali HSK lavorate.**

Nichelato contro la corrosione.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	28 mm
Per pinze di serraggio ER	16
Adattatore	HSK-A 63 lungo

Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-6
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
--	-----------