

**Garant****Broccia profilo esagonale, misure metriche Ø d = 12 mm, TiN, Esagono: 6mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293043 6
GTIN	4045197946508
Classe articolo	29L

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

## Descrizione tecnica

Apertura	6 mm
L	10,5 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,13 fino a + 0,16 mm

Profilo	Esagono
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili