

**Garant****Broccia profilo esagonale, misure metriche  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Esagono: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293043 12
GTIN	4045197946560
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

Apertura	12 mm
L	20 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,16 fino a + 0,19 mm

Profilo	Esagono
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili