

Garant**Broccia profilo esagonale, misure metriche $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Esagono: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293046 16 |
| GTIN | 4045197946737 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|---------------------------|
| L | 32 mm |
| Apertura | 16 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tolleranza | da + 0,17 fino a + 0,2 mm |

| | |
|------------------|---|
| Profilo | Esagono |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |