

**Garant****Broccia profilo esagonale, misure metriche Ø d = 16 mm, TiN, Esagono: 21 mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293046 21
GTIN	4045197946782
Classe articolo	29L

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

## Descrizione tecnica

L	32 mm
Apertura	21 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,22 fino a + 0,26 mm

Profilo	Esagono
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili